

Information produit

88 01 180

KNIPEX Alligator®

Pince multiprise

DIN ISO 8976



- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprises standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Conception robuste, insensible à la salissure ; idéal pour les travaux à l'extérieur
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases


Informations générales

Réf.	88 01 180
EAN	4003773035480
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	180 g
Dimensions	180 x 38 x 12 mm
Norme	DIN ISO 8976
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	9
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 1 1/2
Capacité pour écrous, ouverture	36 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 42 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.





Autobloquante sur tubes et écrous : moins d'effort; l'intégralité de la force appliquée peut être utilisée pour faire tourner la pièce; inutile de trop serrer les poignées de la pince, effort nécessaire réduit

