

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 200 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm

Artikelnummer: 524886



BS ROLLEN®



BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 200 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 48 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	240 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	58 mm

draagvermogen	200 kg	naafboorgat	20 mm
banden	kunststof	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	200 mm	uitlading	48 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	glijlager	lengte plaat	129 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	breedte plaat	106 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	RVS	oppervlak behuizing	mat
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen	gewicht	1,75 kg
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

524888



wiel, draagvermogen 200 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof