


Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baan lengte x breedte 2 m x 300 mm, asafstand 37,5 mm

Artikelnummer: 551139



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

Recht

rollenbaan

- draagrol van kunststof
- wieldiameter 30 mm
- baan lengte x breedte 2 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 37,5 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 113 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag















Technische details



transporttechniek	transportbaan	breedte	340 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	113 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	37,5 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	kunststof	framebreedte	20 mm
diameter rol	30 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	2 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte 300 mm

gewicht 24,7 kg

Gerelateerde Producten

126268		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
428595		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428653		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428697		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428744		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428824		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429011		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429055		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429099		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429168		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429226		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, lengte 1 m
429237		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, lengte 1 m
510295		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 37,5 mm, met scharnieren en handgreep
510321		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

551296		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 37,5 mm
551376		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 37,5 mm