


Scangrip Handleuchte MAG MINI MAG PRO

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom
200 Lumen, Mit Akkubetrieb

Artikelnummer: 242306



Handleuchte

- Höhe x Länge x Breite 28 x 200 x 46 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 200 Lumen
- Leuchtdauer 20 h
- Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
- Bis 180° schwenkbar, integrierter Magnet und Haken zur Befestigung
- Display digital, mit Batterieanzeige
- Mit Akkubetrieb
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp Zubehör

Länge 200 mm

Leuchtmitteltyp	COB-LED	Höhe	28 mm
Leuchtdauer	20 h	Breite	46 mm
Lichtstrom	200 Lumen	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
dimmbar	ja	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	Akkubetrieb	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Anzeige	digital, mit Batterieanzeige	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchtenkopf Ausführung	Bis 180° schwenkbar, integrierter Magnet und Haken zur Befestigung	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Leuchte Funktion	Im Bereich 10 - 100 % dimmbar	Gewicht	0,16 kg