

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics
impedance
frequency
return loss
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental
operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung
Betriebstemperatur
RoHS konform

② G42: 02Y(St)C(St)H 2.6/7.3 AF Draka, 213RT5 Eupen, 9914 Belden, H 1000 Pope, H 2000 Pope, RT 50/20 Intercond



IEC 61169-8
A3326
crimp
crimp
>500

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu SF w
CuZn39Pb3
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au0.8
CuSnZn3
CuSnZn3
CuSnZn3

50 Ω
0-4 GHz
typ.: 1GHz-45 dB; 2 GHz-42 dB; 4GHz-42 dB
≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
1.5 kV_{eff} / 50 Hz
> 5 GΩ
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

-20°C / +100°C
2002/95/EC

b a	20137 19783	29.07.08 25.03.08	MA GE	2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material			
				gez./drawn	04.02.	BJ				
				gepr./appr.	04.02.05	HM	Oberfläche/ finish			
				Norm/stand.						
Maßstab/scale				Benennung/title			 Telegärtner			
2:1				BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.					
And./rev. Index				Anderungsmittellung/ revision code		Datum/ date		Name/ name		 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
				Ersatz für/ replaces		K		J01000A0063		