

## Raumspartank

Höhe x Länge x Breite 1950 x 2430 x 1000 mm, Inhalt 4000 l, mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite, Aus Polyethylen, in schwarz



Artikelnummer: 530317

## Raumspartank mit Stahlblechbandagen

Raumspartank



- Höhe x Länge x Breite 1950 x 2430 x 1000 mm
- Inhalt 4000 l
- mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite
- mit verschließbarem Einfülldorn DN 400, 1-3 Verschraubungen mit Mutter, Blindstopfen R 2"
- Aus Polyethylen
- Beständig gegen UV-Strahlung
- in schwarz
- Mit Schraubdeckel
- formstabil durch Bandagen aus verzinktem Stahl

## Technische Details


Behältertyp	Tank	unterfahrbar	nein
Euronorm	nein	Material	Polyethylen
Inhalt	4000 l	Beständigkeit	gegen UV-Strahlung
Höhe	1950 mm	Deckel	ja
Länge	2430 mm	Deckeltyp	Schraubdeckel
Breite	1000 mm	Ablauf	mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite
Lebensmittelgeeignet	ja	Einfüllöffnung	mit verschließbarem Einfülldorn DN 400, 1-3 Verschraubungen mit

		Mutter, Blindstopfen R 2"
stapelbar	nein	Farbe schwarz
nestbar	nein	Gewicht 235 kg
Stabilität / Aussteifung / Verst	Stahlbandagen	

## Zubehör

142446		Auslaufhahn, für Raumspartank, aus Polyethylen, Anschluss 1 1/4"
399125		Auslaufhahn, für Raumspartank, aus Messing, mit Gegenflanschen, Anschluss 2"

## Dazu passt auch ...

400932		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
--------	---	---