

Technisches Merkblatt

Scheibenaustrenngerät FEIN MULTIMASTER MM700 8697-6

Beschreibung / Eigenschaften

zum Ausglasen von verklebten Scheiben und Arbeiten an der Karosserie
Anti-Vibrationssystem (bis zu 70% weniger Vibrationen durch vollständige Entkoppelung des äußeren Motorgehäuses)
dauerhaft sicheres Arbeiten
dauer- und überlastsicher
Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil
überragende Schnittgeschwindigkeit
Tachogenerator
konstante Drehzahlen auch unter Last
stufenlose elektronische Drehzahlstellung
Metall-Getriebe (hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer)
großer Aktionsradius (5m feindrähtiges Gummikabel)

Nennaufnahme 450 W
Leistungsabgabe 250 W
Schwingungen 10.000-19.500 1/min
Sechskant Werkzeugaufnahme
Werkzeugwechsel manuell mit Innensechskant-Schraube

Amplitude 2 x 1,7 Grad
5 m Kabel mit Stecker
Gewicht nach EPTA 1,45 kg

Lieferumfang:
1 x Scheibentrenngerät MULTIMASTER
1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer
1 x Schärfstein (Art.:8697-5-1)
1 x Spannschraube




NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Technische Daten

Amplitude 2 x 1,7°
Kabel mit Stecker 5 m
Gewicht nach EPTA 1,45 kg
Schalldruckpegel LpA 82 dB
Schalldruckpegel LWA 93 dB
Schalldruckpegel LpCpeak 96 dB

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.