



## Mobiles Ladegerät / Powerstation PS600AC

- Anschlüsse: 2x AC-Steckdose, 2x USB-A, 1x USB-A QC, 1x USB-C PD
- Kapazität: 640 Wh
- sicherer Lithium-Eisenphosphat Akku (LiFePO4) mit langer Lebensdauer
- Eingänge: DC 5521 12-30V / 8,3A max. 100 W
- AC-Leistung: 600 Watt, 1200 Watt kurzfristige Spitzenleistung, reine AC Sinus Kurve
- USB-Leistung: USB-A1/-A2 12 W, USB-A3 QC 18 W, USB-C PD 60 W
- DC-Leistung: 1x Autoadapter, 2x DC5521 12V / 10A / max. 120W
- LED-Lampe: 10W LED, 3 Dimmstufen, SOS- und Stroboskopmodus
- stabiles Kunststoffgehäuse
- feststehender, robuster Tragegriff
- aktive Lüftung bei AC-Betrieb
- Lieferung inkl. AC-Netzteil, 12V DC-Netzteil und Bedienungsanleitung

### Zubehör: Erweiterungsakku PSE600:

- Kapazität: 640 Wh
- sicherer Lithium-Eisenphosphat Akku (LiFePO4)
- Anschluss zum Laden und Entladen mit nur 1 Kabel (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten)

### Zubehör: Starthilfekabel:

- mit Sicherheitselektronik
- solide Klemmenisolierung
- hochwertige Kupferkontakte

### Anwendungsbeispiele:

- unabhängiges Laden von Gebäudeinfrastruktur und Verlängerungskabeln
- um alle gängigen Geräte aus dem Office zu betreiben und zu laden - vom Laptop bis zum digitalen Flipchart
- ideal bei Stromausfall
- für Camping geeignet



Mobiles Ladegerät / Powerstation PS600AC



Zubehör: Erweiterungsakku PSE600 (nicht im Lieferumfang)



Zubehör: Starthilfekabel (nicht im Lieferumfang)



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Mobiles Ladegerät / Powerstation PS600AC		2x AC / 3x USB-A / 1x USB-C	schwarz	1700-0167	18006377
Zubehör: Erweiterungsakku PSE600			schwarz	1700-0169	18006378
Zubehör: Starthilfekabel				1700-0174	18006381