

Productinformatie

12 42 195 SB

KNIPEX MultiStrip 10 Automatische afstriptang



- Afstrippen zonder na te stellen van 0,03 tot 10,0 mm²
- Verdiept liggende draadsnijder
- Universele mesgeometrie - robuust en met lange levensduur
- Optimale vormgeving van de greep, voelt uitstekend aan
- Volautomatische aanpassing aan geleiders met een, meerdere en fijne draden met standaard isolatie voor capaciteiten van 0,03 tot 10,0 mm²
- Met verdiept liggende draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders, meerdere draden tot 10 mm² en een draad tot 6 mm²
- Geen beschadiging van de geleiders
- De klembekken uit staal houden de kabel vast zonder weg te glijden, en zonder de resterende isolatie te beschadigen
- Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht
- Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar
- Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard

AAA



Algemeen

Artikel-nr.	12 42 195 SB
EAN	4003773060147
gewicht	195 g
Afmetingen	195 x 115 x 27 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,03 — 10,0 mm ²
AWG	32 — 8

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Draadsnijder tot 10 mm² meerdradig

