

Kappes magazijnkast

hoogte x breedte x diepte 1600 x 690 x 285 mm, 40 bakken van polyethyleen, overzichtelijke onderdelenopslag op 11 niveaus met Stalen bodem en 40 bakken, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 296381



KAPPES



Kappes Tijdschriftenkast

met Favorit zichtbakken

magazijnkast

- hoogte x breedte x diepte 1600 x 690 x 285 mm
- 40 bakken van polyethyleen
- uitrusting 40 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm
- draagvermogen per niveau 30 kg
- constructie van plaatstaal
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- overzichtelijke onderdelenopslag op 11 niveaus met Stalen bodem en 40 bakken
- Per 15 mm verstelbaar
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels

- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| meubeltype | kast | oppervlak romp | m. poedercoating |
| type kast | werkplaatskast | oppervlak front | m. poedercoating |
| type deur | dubbele vleugel deur | sluitsysteem | cilinderslot |
| hoogte | 1600 mm | sluitfunctie | sluitmechanisme met 3 grendels |
| breedte | 690 mm | onderbouw | sokkel |
| diepte | 285 mm | materiaal | plaatstaal |
| kast uitrusting | legborden, kisten | in hoogte verstelbaar legbord | 15 mm |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | oppervlak legbord | verzinkt |
| legborden / schappen aantal | 11 stuks | afsluitbaar | ja |
| draagvermogen legbord | 30 kg | scheidingswand | nee |
| zichtbakken aantal | 40 stuks | vergrendeling | driezijdig |
| aantal bakken x maat | 40 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm | greep | draaigreep |
| materiaal kist | polyethyleen | verrijdbaar | nee |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | uitvoering | met deuren |
| kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 | gewicht | 53,02 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 323247 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in blauw |
| 323269 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in blauw |
| 323316 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in geel |
| 323338 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in geel |
| 323382 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in groen |
| 323407 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in groen |
| 323451 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in rood |
| 323473 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in rood |
| 324589 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in grijs |
| 324614 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in grijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 114305 |  | afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs |
| 524171 |  | werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil |