

## vatpomp

voor motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging, dompelbuis lengte 840 mm



Artikelnummer: 510492



## Zuigerpomp

vatpomp

- voor motor-,hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas
- maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging
- dompelbuis lengte 840 mm
- schroefdraad 2"
- met druppelstop
- behuizing van gietzinklegering

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	max. pompcapaciteit l/hefbewegin	0,25 l/hef
vaten-/containerhandling	pomp	lengte dompelbuis	840 mm
pomptype	vatpomp	dompeldiepte	840 mm
medium	motor-,hydraulische en smeerolie	vat-/containerhandling uitrustin	druppelstop
max. viscositeit	2000 mPas	aansluiting	2"

opslagbak	vat	materiaal behuizing	gietzinklegering
bediening	hand	gewicht	3,5 kg

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
205536		universele adapterset voor pompen
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm