

Bauer Öldichte Kippmulde

Höhe x Länge x Breite 530 x 1375 x 670 mm, Inhalt 0,25 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 528099

Bauer Kippmulde mit niedriger Bauform

Öldichte Kippmulde

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 530 x 1375 x 670 mm
- Schüttkantenhöhe 530 mm
- Inhalt 0,25 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 62 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 285 mm
- Materialstärke 2 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Unterbau Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	0,25 m ³	Unterbau	Einfahrtaschen

Höhe	530 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Länge	1375 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Breite	670 mm	Einfahrtaschenabstand	285 mm
Traglast	300 kg	Ablasshahn	nein
Bauart	niedrige Bauform	stapelbar	nein
Höhe Schüttkante	530 mm	nestbar	nein
Material	Stahl	Gefahrstoffeignung	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	feuerrot // RAL3000
Materialstärke Wanne	2 mm	Farbe Ausführung	rot
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Deckel	nein
Kippfunktion	manuell	Gewicht	62 kg
Kippsicherung	Federkippsicherung		

Zubehör

528107



Rollensatz, für Kippbehälter, Bereifung Vollgummi, Durchmesser 200 mm

Dazu passt auch ...

203428



Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium

525920



Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot

527144



Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz

531837



Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau