

Phasenwender - mit schraubloser Anschlusstechnik



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	22053
EAN	4024941220538
Produktgruppe	Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm
--	---

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,15 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941220538
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten

Gewicht	0,15 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941961455
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,625 kg
Volumen	5.737,5 ccm

