

Stichwort:
Erweiterter Temperaturbereich

Typ: **SL-561**

Technische Daten **Größe 2/3AA**
 (Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C)


System	Li/SOCl ₂
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	1,0 Ah
Nennstrom	1 mA
Maximaler Dauerentladestrom	10 mA
Anodenoberfläche	9 cm ²
Lithiummenge	0,5 g
Gewicht	12 g
Volumen	5,7 cm ³
Temperaturbereich	-55...+130 °C

WARNING:
 Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 150 °C, incinerate, or expose contents to water.


UL Zulassung unter
 Registrier-Nr. MH 12827

Siehe auch im Internet
 unter Produkte/Sicherheit



Typische Entladekurven bei +85°C



Verfügbare Kapazität



Betriebsspannung



Verfügbare Anschlußarten	Sach-Nr.
SL-561/S Standard	11 1 05611 00
SL-561/T Anschlußfahnen	11 1 05612 00
SL-561/P Anschlußdrähte	11 1 05613 00
SL-561/PR radiale Pins	11 1 05616 00
SL-561/PT verpolsichere Pins	11 1 05618 00

Diese Angaben sind rein beschreibender Art. Sie sind auch von den tatsächlichen Einsatzbedingungen abhängig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen. Änderungen vorbehalten.