

Euronorm-Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 120 x 300 x 200 mm, Inhalt 4,1 l, Aus Polypropylen in blau

VE 8 Stück

Artikelnummer: 509462



Euronorm-Stapelbehälter

für schwere Lasten

Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 120 x 300 x 200 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 100 x 260 x 160 mm
- Inhalt 4,1 l
- Traglast 35 kg
- Auflast 600 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in blau
- Wände geschlossen ohne Eingrifföffnung, Boden geschlossen
- Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Mit Etikettenhalter an allen Seiten
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Behältertyp Stapelbehälter



Wand Ausstattung ohne Eingrifföffnung

Euronorm	ja	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter an allen Seiten
Inhalt	4,1 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	120 mm	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Länge	300 mm	Traglast	35 kg
Breite	200 mm	Auflast	600 kg
Innenhöhe	100 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Innenlänge	260 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Innenbreite	160 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Material	Polypropylen	rollenbahnggeeignet	ja
recyclbar	ja	Tragevorrichtung	Tragegriffe
stapelbar	ja	Farbe	blau
nestbar	nein	Menge pro Bestelleinheit	8
faltbar	nein	Garantie	5 Jahre
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	3,6 kg

Zubehör

509423		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 80 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
509579		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 300 x 200 mm, Länge x Breite 300 x 200 mm
509582		Klappdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 300 x 200 mm, Länge x Breite 300 x 200 mm
509586		Etikett für Euronorm-Stapelbehälter, für Behälterhöhe 120 mm, in weiß

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung