

LLDPE MANUAL STRETCHFILM

TECHNICAL INFORMATION

LLDPE Kézi stretchfólia

Technikai adatlap

Properties <i>Tulajdonságok</i>	U.o.M <i>M.e.</i>	Value <i>Érték</i>	Tolerance <i>Tolerancia</i>
Tensile stress at break <i>Szakítószilárdság</i>	%	< 260	-
Guaranteed pre-stretch <i>Garantált előnyúlás</i>	%	160	± 10%
Dart drop impact resistance <i>Ejtő szilárdság</i>	kg	1,60	± 10%
Retention force before stabilization of load <i>Visszatartó erő a rakomány rögzítése előtt</i>	kg	1,49	± 10%
Retention force after stabilization of load <i>Visszatartó erő a rakomány rögzítése után</i>	kg	1,21	± 10%
Cling level <i>Tapadás</i>	gr	< 33	-
Sound level <i>Hangszint</i>	dB	< 90	-
Density <i>Sűrűség</i>	gr/cm ³	0,918	± 2%

Standard	Thickness <i>Vastagság</i>	Elongation strength <i>Előnyúlás</i>	Width <i>Szélesség</i>	Core <i>Cséve</i>	Gross roll weight <i>Bruttó tekercs súly</i>	Rolls/ Pallet <i>Tekercs/raklap</i>
	MY	%	mm	kg	kg	
	23	160	500	0,35	2,10	300
Tolerance <i>Tolerancia</i>	+/- 3 %					