


E11550



Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFPKG



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
-----------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutztart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	14,5
Werkstoffe		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,38 mm²; Adernisolation: PVC / TPE; (\varnothing 1,0...1,6 mm); Leitungsmantel: \varnothing 3...5 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

E11550



Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFPKG



Anschluss

