

Artikelnummer: 129788

Kurzbeschreibung: Stirnwandwagen, 1640 x 880 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Stirnwandwagen, 1640 x 880 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 20 mm) in Grundrahmen einsteckbar. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40/3 mm) mit Einsteckhülsen. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Stirnwandhöhe: 800 mm. Schiebegriff aus Stahlrohr: a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 1640 x 880 mm



Aussenmaße: 1810 x 880 mm
Ladeflächenhöhe: 305 mm

Schiebegriffhöhe: 1000 mm
Rad

a'Ëœ: 200 mm

Tragkraft: 1.200 kg

Eigengewicht: 67 kg

EAN/GTIN: 4250448501218