

Termékinformációk

62 12 120

Elektronikai ferde-csípőfogók

DIN ISO 9654

- Vágóélekkel puha és közép-kemény huzalhoz
- Fazetta nélkül, szintben vágáshoz
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- átdugott precíziós csukló
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- Lézerrel is edzett vágóélek, vágóél-keménység legalább 56 HRC
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett



Altalános	
Cikkszám	62 12 120
EAN	4003773048008
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méret	120 x 67 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,3 – 1 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,7 mm
Pofa hossza (B)	10 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,5 mm
Vágási hossz mm (C)	17 mm
Fejszélesség (A)	11 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

