



## Cemo plateau roulant



Pour 100 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre, plateau longueur x largeur 754 x 456 mm, hauteur avec récipient 458 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins



Numéro d'article: 100591



## Cemo Châssis roulant pour bac grand volume

plateau roulant

- Pour 100 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre
- plateau longueur x largeur 754 x 456 mm
- hauteur avec récipient 458 mm
- structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage polypropylène

### Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	poignée	sans
type de rouleur	plateau roulant	pneumatique	polypropylène
pour type de récipient	bac grand volume	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
pour contenants	100 l	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	754 mm	hauteur avec bac	458 mm

largeur de plateau	456 mm	nom complément	pour bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre
matériaux	acier	Poids	9 kg
surface	galvanisé		