

## Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 135 x 600 x 400 mm, inhoud 23 l, van polypropyleen in blauw, met scharnierdeksel



5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 105274



## Euronorm-bakken

Euronorm-stapelbak



- hoogte x lengte x breedte 135 x 600 x 400 mm
- inhoud 23 l
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in blauw
- wandconstructie gesloten
- vloerconstructie gesloten
- met scharnierdeksel
- afsluitbaar met zegel
- eenvoudig transport door verzonken greep
- met stapelrand stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C
- 5 jaar garantie

### Technische details

|          |           |                  |          |
|----------|-----------|------------------|----------|
| baktype  | Stapelbak | vloerconstructie | gesloten |
| euronorm | ja        | plafond          | ja       |

|                 |               |                                  |                                              |
|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| inhoud          | 23 l          | type deksel                      | scharnierdeksel                              |
| hoogte          | 135 mm        | sluitsysteem                     | zegel                                        |
| lengte          | 600 mm        | draaginstallatie                 | verzonken greep                              |
| breedte         | 400 mm        | temperatuurbestendigheid         | -40 °C tot +60 °C                            |
| materiaal       | polypropyleen | geschikt voor levensmiddelen     | ja                                           |
| recyclebaar     | ja            | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| stapelbaar      | ja            | kleur                            | blauw                                        |
| stapelbaar door | stapelrand    | garantie                         | 5 jaar                                       |
| nestbaar        | nee           | gewicht                          | 2,5 kg                                       |
| wandconstructie | gesloten      |                                  |                                              |

## Dit past ook bij ...

|        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202875 |   | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg                                                                                                                                              |
| 524171 |   | werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs                      |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |