

Raja bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, capacité 10 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein

Numéro d'article: 221289



RAJA



Raja Bac gerbable norme Europe

avec trous de préhension fermés

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 110 x 356 x 256 mm
- capacité 10 l
- force 15 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à ouvertures de prise fermées
- Plusieurs niveaux gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -10 °C à +80 °C

Détails techniques

type de récipient bacs gerbables

emboîtable non

norme européenne	oui	pliable	oui
capacité	10 l	structure de cloison	plein
hauteur	120 mm	soubassement	plein
longueur	400 mm	charge	15 kg
largeur	300 mm	résistance à la température	-10 °C à +80 °C
hauteur intérieure	110 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
longueur intérieure	356 mm	dispositif de support	ouvertures de prise fermées
largeur intérieure	256 mm	couleur	gris
matériau	polypropylène	Poids	0,8 kg
gerbable	oui		

Accessoires

225286



couvre-cle indépendant, en polypropylène, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en gris

Cela s'adapte aussi ...

221144



gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7

227891



chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute

227910



pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample