

onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 607 x 407 mm,
laadhoogte 146 mm, platform
opgebroken met gaasbox, onderstel
in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-
banden

sets 2 stuks

Artikelnummer: 224807



Onderwagen

voor euronorm-bakken

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 607 x 407 mm
- laadhoogte 146 mm
- hoogte x lengte x breedte 147 x 615 x 415 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform opgebroken met gaasbox
- Met rand
- onderstel in rood
- ABSconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met rubber-banden

Technische details

transporttoestel	dolly	stuurstang	nee
type roller	onderwagen voor kratten	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	250 kg	banden	rubber
euronorm	ja	materiaal behuizing	staal
laadhoogte	146 mm	wiel-ø	100 mm

lengte laadvlak	607 mm	hoogte	147 mm
breedte laadvlak	407 mm	lengte	615 mm
platform	gaasbox	breedte	415 mm
frame	Met rand	kleur	rood
materiaal	ABS	gewicht	7,8 kg