

Kappes

zwaarlastkast met perforaties RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, 4 lade(n), met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 522659



Kappes Zwaarlastkast RasterPlan®

met scheidingswand

zwaarlastkast met perforaties

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal, gelast
- openslaande deur met perforaties
- dubbelwandige deuren
- hoeken hardgesoldeerd
- 6 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 4 lade(n)
- laden hoogte 4x175 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- met scheidingswand




- links 3 legborden en 2 laden
- rechts 3 legborden en 2 laden
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details




meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	zwaarlastkast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	openslaande deur met perforaties	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	staal
breedte	1000 mm	draagvermogen legbord	80 kg
diepte	600 mm	materiaal verwerking	gelast
kast uitrusting	legborden, lades	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
legbord-/niveautype	Stalen bodem	hoogteverstelraster lade	25 mm
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
laden aantal	4 stuks	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	4x175 mm	scheidingswand	ja
draagvermogen lade	110 kg	uittrekrails	telescooprail
uittrekbare lade	100 %	uittrekbaar	100 %
uittrekrail lade	telescooprail	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	169 kg
oppervlak romp	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

522554		uittrekbaar legbord voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522555	·	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522556	·	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522557	·	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522558	·	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522559	·	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522560	·	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522564	·	uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
522565		vloerverankering voor zwaarlastkast
522621	·	perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522622	·	perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs

522677		Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte 500 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522686		indelingsset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522687		indelingsset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522688		indelingsset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw