

### Fluchttürhauben

- **erspart komplexe Überwachungssysteme**
- **zur Sicherung von Notausgängen und Fluchtfenstern**

Fluchttürhauben werden oberhalb des Notausgangsgriffes aufgesetzt um eine Hemmschwelle aufzubauen. So ist eine versehentliche Berührung des Griffes ausgeschlossen. Im Gefahrenfall kann man die Haube leicht abschlagen und den Griff betätigen. Die Fluchttürhauben bestehen aus Makrolon. Sie können verletzungsfrei abgeschlagen werden. Die Haube selbst wird dabei nicht beschädigt und kann wieder verwendet werden. Lediglich neue Oberplatten sind erforderlich.

- patentiertes Befestigungssystem
- auch an Brandschutztüren einsetzbar
- von Feuerwehr und Berufsgenossenschaft empfohlen



Fluchttürhaube Typ K für die Absicherung von Türklinken.

Fluchttürhauben Typen D2 und E, für die Absicherung von Treibriegeln.

Version	Fluchttürhaube Typ D2 für Treibriegel an normalen Rahmen	Fluchttürhauben Typ E für Treibriegel an schmalen Rahmen	Fluchttürhaube Typ K für Türklinken
Maße außen B x T x H [mm]	80 x 72 x 361	65 x 90 x 330	215 x 100 x 99
Inhalt	Haube D2, mit 2 grünen Unterplatten, 6 roten Oberplatten, 1 Piktogramm	Haube E, mit 2 grünen Unterplatten, 6 roten Oberplatten, 1 Piktogramm	Haube K mit 2 Befestigungswinkeln, 3 Endabschlüssen, 2 grünen und 6 roten Oberplatten, 1 Piktogramm
Bestellnummer	209-403-J9	209-404-J9	209-410-J9

ZUBEHÖR	Bestellnummer
Fluchttürhaubenöffner	209-405-J9
Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln, gleichschließend	209-406-J9
Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln, nicht gleichschließend	209-407-J9
Kastenschloss ohne Zylinder	209-408-J9
Kastenschloss mit Profilhalbzylinder	209-409-J9
Klebeset für Fluchttürhauben, Spezialkleber einseitig auf Aluminiumplatte, inkl. Schleifpapier	209-413-J9

### Einhand-Türwächter gemäß EN 179 bzw. EN 1125

- **erspart komplexe Überwachungssysteme**
- **kostengünstige Sicherung von Türen und Notausgängen**
- **einfache, kabelfreie Montage unter der Türklinke**

- ready to use - Lieferumfang inkl. Schlüssel, Batterie, Piktogramme und Befestigungsmaterial
- patentierte Fluchtwegsicherung - Öffnung mit einem Handgriff
- im stabilen Metallgehäuse (Zinkdruckguss), Farbton RAL 6029 (grün)
- optische und akustische Hemmschwelle gegen Missbrauch
- optional auch mit Voralarm lieferbar
- Alarm (95 db /m) bei Betätigung

#### Voralarm



Druck auf den Türwächter löst den Voralarm aus. Mit dem Loslassen der Klinke verstummt der Alarm wieder.

#### Notöffnung



Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Türwächter automatisch nach unten und ermöglicht mit nur einem Handgriff das Begehen der Notausgangstür. Dabei wird ein Daueralarm ausgelöst, der mit dem Geräteschlüssel gelöscht werden kann.

#### Einzelfreigabe



Berechtigte Personen benutzen nicht die Klinke, sondern öffnen die Tür mit dem Schlüssel, um einen Alarm zu umgehen.

#### Dauerfreigabe



Mit dem Geräteschlüssel kann der Türwächter durch Verschieben nach unten alarmfrei in eine Dauer-Offen-Position gebracht werden. In dieser Position ist die Tür normal zu begehen.

Notausgänge müssen immer frei zugänglich sein, können aber auch leicht missbraucht werden. Mit Türwächtern sichern Sie Ihre Notausgänge kostengünstig gegen den Zugriff von Unbefugten und verfügen über eine zuverlässige Überwachung. Alle Türwächter werden in grün (RAL 6029) geliefert.

### ZUBEHÖR

① Montageplatte für die Montage an Glasrahmen. Für rechts oder links angeschlagene Türen verwendbar.



② Montageplatte aus Stahl für Standard- und Brandschutztüren. Für rechts oder links angeschlagene Türen verwendbar.



③ Gekrüpfte Montageplatten mit einem Versatz von 30 oder 50 mm, zur Montage an Glasrahmentüren mit Stangengriffen.



④ Distanzstücke, lieferbar in 30, 50 oder 60 mm Stärke, können bei der Anpassung des Türwächters an Stangengriffe/Panikstangen eingesetzt werden.



Die Türwächter-Serie auf einem Blick. Von links beginnend in der Grundauführung ohne Voralarm, in der Mitte mit Voralarm. Abschließend die Version für Türen mit Stangengriffen.



Für Türklinken gemäß EN 179



Für Türen mit Panikstangen gemäß DIN/EN 1125.

Türwächter-Ausführung	Türwächter ohne Voralarm	Türwächter mit Voralarm	Türwächter ohne Voralarm	Türwächter mit Voralarm
Verwendung	Sicherung von Türen mit Klinken	Sicherung von Türen mit Klinken	Sicherung von Türen mit Panikstangen	Sicherung von Türen mit Panikstangen
Maße außen B x T x H [mm]	52 x 77 x 175	52 x 77 x 190	52 x 77 x 220	52 x 77 x 220
Bestellnummer	209-389-J9	209-390-J9	209-394-J9	209-395-J9

ZUBEHÖR	Maße außen B x H [mm]	Bestellnummer
① Türklinken-Montageplatten für Glasrahmentüren für normale Türschilder	170 x 175	209-391-J9
① Türklinken-Montageplatten für Glasrahmentüren für lange Türschilder	170 x 205	209-392-J9
② Türklinken-Montageplatten für Standard- und Brandschutztüren	52 x 175	209-393-J9
③ gekrüpfte Montageplatte für Panikstangen, Glasrahmentür links, Versatz 30 mm	170 x 175	209-396-J9
③ gekrüpfte Montageplatte für Panikstangen, Glasrahmentür rechts, Versatz 30 mm	170 x 175	209-397-J9
③ gekrüpfte Montageplatte für Panikstangen, Glasrahmentür links, Versatz 50 mm	170 x 175	209-398-J9
③ gekrüpfte Montageplatte für Panikstangen, Glasrahmentür rechts, Versatz 50 mm	170 x 175	209-399-J9
④ Distanzstück, Stärke 30 mm (für Vollblatttüren)	52 x 175	209-400-J9
④ Distanzstück, Stärke 50 mm (für Vollblatttüren)	52 x 175	209-401-J9
④ Distanzstück, Stärke 60 mm (für Vollblatttüren)	52 x 175	209-402-J9