

Rollcart Beistellwagen

Traglast 100 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 495 x 275
mm, Plattform aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit Kunststoff-Bereifung

Artikelnummer: 203161



Rollcart Beistellwagen

Beistellwagen

- Traglast 100 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 495 x 275 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 830 x 670 x 380 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 80 mm
- mit Kunststoff-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Wagentyp	Beistellwagen	Bereifung	Kunststoff
Traglast	100 kg	Durchmesser Rad	80 mm

Ladeflächenlänge	495 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	275 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Etagen Anzahl	2 Stück	Material	Stahl
Höhe	830 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	670 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	380 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material Plattform	Holz	Gewicht	11 kg