

Format Tresorbau Möbeltresor

Höhe x Breite x Tiefe 250 x 350 x 250 mm, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 528164

Format Tresorbau Möbel-Einsatztresor

Format Tresorbau Möbeltresor

- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 250 x 350 x 250 mm
- Flügeltür
- verschließbar mit Elektronikschloss
- Verriegelung 1-seitig
- 2 Schließbolzen Ø 20 mm
- mit mechanischem Notöffnungsschloss und Protokollierung der letzten 10 Schließvorgänge
- Korpus 2 mm stark
- Tür 6 mm stark
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- vorbereitet für Boden-/Rückwandverankerung
- Gewicht 11 kg

Möbeltyp	Schrank	Wandstärke	2 mm
Schranktyp	Tresor	Türtyp	Flügeltür
Höhe	250 mm	Türstärke	6 mm
Breite	350 mm	Material	Stahl
Tiefe	250 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Volumen	14 l	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Sicherheitsstufe	keine	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Verankerung	Boden- /Rückwandverankerung	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Verriegelung	1-seitig	abschließbar	ja
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Schließsystem	Elektronikschloss
versicherbar	nein	Schließfach	nein
Innenhöhe	220 mm	Schließbolzen Anzahl	2 Stück
Innenbreite	345 mm	Schließbolzen-Ø	20 mm
Innentiefe	180 mm	Gewicht	11 kg