


GPN 800



poeppele.com/de/gpn800



Standardfarbe: gelb
Material: PE-HD



Besser.
Passend für eine Vielzahl von Gewindearten. Griffige Außenränder für eine einfache Montage per Hand.

Artikel	Anwendbar für		Maße		Bestell-Nr.
	Gewinde L	A	G		
GPN 800 M 8	M 8	12	8		800 0008 0000
GPN 800 M 10	M 10	14	8		800 0010 0000
GPN 800 M 12	M 12	16	12		800 0012 0000
GPN 800 M 14	M 14	18	12		800 0014 0000
GPN 800 M 16	M 16	21	12		800 0016 0000
GPN 800 M 18	M 18	22	12		800 0018 0000
GPN 800 M 20	M 20	25	14		800 0020 0000
GPN 800 M 22	M 22	28	14		800 0022 0000
GPN 800 M 24	M 24	32	14		800 0024 0000
GPN 800 M 27	M 27	35	14		800 0027 0000
GPN 800 M 30	M 30	38	14		800 0030 0000
GPN 800 M 8 x 1	M 8 x 1	12	8		800 0810 0000
GPN 800 M 10 x 1	M 10 x 1	14	8		800 1010 0000
GPN 800 M 12 x 1	M 12 x 1	16	12		800 1210 0000
GPN 800 M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	16	12		800 1215 0000
GPN 800 M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	18	12		800 1415 0000
GPN 800 M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	12		800 1615 0000
GPN 800 M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	22	12		800 1815 0000
GPN 800 M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	25	14		800 2015 0000
GPN 800 M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	28	14		800 2215 0000
GPN 800 M 23 x 1,5	M 23 x 1,5	29	22		800 2315 0000
GPN 800 M 24 x 1,5	M 24 x 1,5	30	14		800 2415 0000
GPN 800 M 25 x 1,5	M 25 x 1,5	33	14		800 2515 0000
GPN 800 M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	34	11		800 2615 0000
GPN 800 M 28 x 1,5	M 28 x 1,5	34,5	28		800 2815 0000
GPN 800 M 30 x 1,5	M 30 x 1,5	36	14		800 3015 0000
GPN 800 M 36 x 1,5	M 36 x 1,5	44	17		800 3615 0000
GPN 800 M 45 x 1,5	M 45 x 1,5	53	15		800 4515 0000
GPN 800 M 22 x 2	M 22 x 2	28	14		800 2220 0000
GPN 800 M 30 x 2	M 30 x 2	38	14		800 3020 0000
GPN 800 M 36 x 2	M 36 x 2	44	17		800 3620 0000
GPN 800 M 42 x 2	M 42 x 2	50	15		800 4220 0000
GPN 800 M 45 x 2	M 45 x 2	53	15		800 4520 0000
GPN 800 M 52 x 2	M 52 x 2	60	15		800 5220 0000
GPN 800 G 1/8	G 1/8	14	8		800 0414 0000
GPN 800 G 1/4	G 1/4	18	12		800 0355 0000
GPN 800 G 3/8	G 3/8	21	12		800 0426 0000
GPN 800 G 1/2	G 1/2	25	14		800 0437 0000
GPN 800 G 5/8	G 5/8	28	14		800 0675 0000
GPN 800 G 3/4	G 3/4	32	14		800 3618 0000
GPN 800 G 1	G 1	39	14		800 3522 0000
GPN 800 G 1 1/4	G 1 1/4	47,7	17,7		800 3218 0000
GPN 800 G 1 1/2	G 1 1/2	56	17		800 7552 0000
GPN 800 G 2	G 2	68	18		800 6901 0000
GPN 800 G 2 1/2	G 2 1/2	80,9	18		800 3219 0000
GPN 800 1/4 - 28 UNF	1/4 - 28 UNF	12	8		800 7207 0000
GPN 800 7/16 - 20 UNF	7/16 - 20 UNF	15	12		800 6455 0000
GPN 800 1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF	18	15		800 5950 0000

Maße in mm


Fortsetzung »

SCHRAUBKAPPEN

GPN 800



poeppelmann.com/de/gpn800



Standardfarbe: gelb

Material: PE-HD



Besser.

Passend für eine Vielzahl von Gewindearten. Griffige Außenränder für eine einfache Montage per Hand.

« Fortsetzung

Artikel	Anwendbar für		Maße		Bestell-Nr.
	Gewinde L	A	G		
GPN 800 9/16 - 18 UNF	9/16 - 18 UNF	18	12		800 6456 0000
GPN 800 5/8 - 18 UNF	5/8 - 18 UNF	19,3	14,2		800 3182 0000
GPN 800 3/4 - 16 UNF	3/4 - 16 UNF	24	18		800 5948 0000
GPN 800 13/16 - 16 UN	13/16 - 16 UN	26	12		800 3160 0000
GPN 800 7/8 - 14 UNF	7/8 - 14 UNF	27	20		800 5947 0000
GPN 800 1 - 14 UNS	1 - 14 UNS	33	14		800 7210 0000
GPN 800 11/16 - 12 UN	11/16 - 12 UN	34	23		800 5946 0000
GPN 800 11/16 - 16 UN	11/16 - 16 UN	34	14		800 7212 0000
GPN 800 13/16 - 20 UN	13/16 - 20 UN	38	14		800 7214 0000
GPN 800 11/4 - 12 UNF	11/4 - 12 UNF	38	14		800 7215 0000
GPN 800 15/16 - 12 UN	15/16 - 12 UN	40	24		800 5945 0000
GPN 800 15/8 - 12 UN	15/8 - 12 UN	50	17		800 7217 0000
GPN 800 17/8 - 12 UN	17/8 - 12 UN	55	17		800 7221 0000
GPN 800 2 1/4 - 12 UN	2 1/4 - 12 UN	66	18		800 7225 0000
GPN 800 2 1/2 - 12 UN	2 1/2 - 12 UN	72	18		800 7226 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 166/167.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 205



GPN 215



GPN 802