



Digitaler Taschenmessschieber

Werksnorm
preiswerte Ausführung
rostfreier Stahl
LCD Anzeige
Feststellschraube
4-fach Messung
in Plastiketui

Electronic Caliper

manufacturers standard
Stainless steel
Large LCD display
Locking screw
4 way measurement
Supplied in plastic box

Pieds à coulisse de poche à affichage digital

norme d'usine
exécution bon marché
inox
affichage LCD
avec vis de blocage
4 fonctions
conditionnement : étui plastique



► mm ◀	mm	inch	mm	Nº	gr
150	0,01	0,0005	40	2211 716	410
200	0,01	0,0005	50	2211 718	420
300	0,01	0,0005	60	2211 722	580
für Linkshänder / for left-handed / pour gaucher					
150	0,01	0,0005	40	2211 780	410
1,5 V Batterie / battery / pile				2210 618	



Messbrücke

rostfreier Stahl
passend für alle
Taschenmessschieber
einzeln verpackt


Depth Base Attachment

stainless steel
fits to all Pocket calipers supplied
individually packed

Bases de mesure

inox
conseillées pour pieds à coulisse
de poche
emballées à l'unité

mm	Nº	gr
75	2212 204	50



Messschieber 3-Punkt-Messung

Werksnorm
rostfreier Stahl
Ableseite mattverchromt
Feststellschraube
einzeln verpackt

Vernier Caliper for 3 fluted cutters

manufacturers standard
stainless steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse pour mesures de 3 points

norme d'atelier
inox
lecture chromée mate
avec vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	gr
4-40	0,05	2232 501	11

Messschieber 5-Punkt-Messung

Werksnorm
rostfreier Stahl
Ableseite mattverchromt
Feststellschraube
einzeln verpackt

Vernier Caliper for 5 fluted cutters

manufacturers standard
stainless steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse pour mesures de 5 points

norme d'atelier
inox
lecture chromée mate
avec vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	gr
2-40	0,05	2232 502	10