SV EURO 4 mit klarer Haube

SV EURO 4 mit Piktogramm PR



SV EURO 4L mit Piktogramm PR



IP54 Set

Kettenbefestigung

Wandausleger

Technische Daten SV EURO 4 / SV EURO 4L

Erkennungsweite		17 m
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer		40 %
Material	Gehäuse Haube	Kunststoff (grau), RAL 7035 Kunststoff
Montageart	SV EURO 4 SV EURO 4L	Wand- oder Deckenmontage Decken-, Ketten- oder Wandauslegermontage
Abmessungen in mm (L x H x T)		
	SV EURO 4 SV EURO 4L	340 x 95 x 72 340 x 95 x 137
Batterie Notlichtdauer 3 h		wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah
Anschlussklemmen		für 2,5 mm²
Anschlussspannung		230 V 50 Hz
Netzanschlussleistung		16 VA
Leuchtmittel		8 W/T16, 450 lm
Schutzklasse		II
Schutzart		IP41 (IP54 Zusatz für Elektronik und Leuchtmittel als Option)
Zulässiger Temperaturbereich		
	Dauerlicht Bereitschaftslicht	–5 °C bis +30 °C 0 °C bis +35 °C

Bestellangaben

PG 20

Typ	Notlicht-dauer	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
SV EURO 4-3/D (SET)	3 h	32956 5	1,35	1	40071354770	
SV EURO 4L-3/D (SET)	3 h	32957 2	1,55	1	40071354771	

Lieferumfang:
Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU, Folieneinheit mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle.

Zubehör und Ersatzteile für SV EURO 4

PG 20

Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
IP54 Nachrüstsatz * für Elektronik und Leuchtmittel	06459 6	0,12	1	40071350670	

* Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen.

Zubehör und Ersatzteile für SV EURO 4L

PG 20

Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
Kettenbefestigung	06461 9	0,12	1	40071350669	
Wandausleger	06460 2	0,77	1	40071350668	
IP54 Nachrüstsatz	06459 6	0,12	1	40071350670	

Pendelmontage nicht möglich!