



## Synergy 21 LED HID Corn Retrofit E40 360° 36W nw



kwh/1000h:	36,00
Lumen:	5400
Watt:	36,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



E40 Gewinde-Sockel (E27 auf Anfrage verfügbar)  
Ersatz für 175W HPS / MHL

LED: 160\*SMD2835 (Samsung)  
Farbe: neutralweiss, andere Lichtfarben sind auf Anfrage verfügbar.  
Kelvin: 4000K  
CRI: >80  
Abstrahlwinkel: 360° und Sockel Drehbar um 350°  
Wattage (W): 36  
Lumen (Lm) : 5400  
Abdeckung: milchig  
Dimmbar: nein  
Voltage (V): 100-277VAC, 50/60Hz  
Durchmesser: 85 mm  
Gesamtlänge: 223 mm  
Schutzklasse: IP64  
Betriebstemperatur: -40°~+60°C

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 36

## Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	180
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Lichtfarbe:	neutralweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	4500
Lumen:	5400
Schutzklasse:	IP64
Sockel:	E40
Gewicht:	0.64 Kg
Garantie:	60 Monate

## Weitere Bilder

### Features:



### Installation:



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
88206	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E27->E40

Art.-Nr.	Name
91903	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E40->E27
101893	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E40->PGZ 12
117502	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E40->E40 lang