


Magnesy (rozwidlone, prostokątne)

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Rdzeń magnetyczny AlNiCo.

Wersja:

czerwony lakierowany.

Wskazówka:

Magnesy w kształcie litery U o dużej sile przyczepności. System bez osłony.


Magnesy są dostarczane z ocynkowaną płytą i stosowane do przytrzymywania, sortowania i podnoszenia przedmiotów.

Produkty o rozmiarach 1, 2 i 3 posiadają tylko jeden otwór montażowy w części środkowej.

Zakres temperatury:

maks. 450 °C.

Rysunki



Przegląd artykułów

Magnesy (rozwidlone, prostokątne)

Nr Zamówienia	Rozmiar	A	B	D1	H	L	Siła przyczepność N
K0560.01	1	-	30	5	20	20	45
K0560.02	2	-	40	5	25	25	90
K0560.03	3	-	45	5	30	29	120
K0560.04	4	32	57	8	35	45	230
K0560.05	5	38	70	8	41	57	320