

élingue ronde

force simple directe 6000 kg,
longueur utile 2 m, en polyester en
marron

Numéro d'article: 667279



Élingue ronde






élingue ronde

- force simple directe 6000 kg
- force ficelage simple 4800 kg
- force suspension double 12000 kg
- longueur utile 2 m
- en polyester en marron
- avec label de sécurité GS

Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	couleur d'identification	marron
équipement d'arrimage	élingue ronde	nombre de chaînes	1 pièce
charge (simple directe)	6000 kg	matériau	polyester
charge (ficelage simple)	4800 kg	certification	GS
charge (suspension double)	12000 kg	Poids	2 kg
longueur utile	2 m		

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm