

Artikelnummer: 91966

Kurzbeschreibung: Mobile Schweißerschutzwand, 3-tlg., 2 mm starke Lamellen, EN ISO 25980, B 3800 x H 1920 mm, blau/rot

Langbeschreibung: Mobile Schweißerschutzwand, 3-tlg., 2 mm starke Lamellen, EN ISO 25980, B 3800 x H 1920 mm, d.grün oder rot:

Ausgestattet mit einem 2 mm starken Lamellenvorhang, bietet diese 3-teilige Schweißerschutzwand ein hohes Maß an Sicherheit im Rahmen von Schweißarbeiten. Die Lamellen entsprechen der DIN EN ISO 25980 für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit beim Schweißen. Die Lamellen können einfach unter Zuhilfenahme von Pendelschalen und Distanzstücken am oberen Vierkant-Stahlrohr des blauen und pulverbeschichteten Gestells angebracht werden. Für die standortunabhängige Verwendung ist die Schutzwand mit 4 Vollgummi-Lenkrollen ausgerüstet, wovon 2 feststellbar sind. Die Rollen besitzen einen Durchmesser von 80 mm und sind 25 mm breit. Komplettiert wird die Wand durch 2 jeweils 850 mm breite Schwenkarme. Diese mobil einsetzbare und 3-teilige Schweißerschutzwand mit Lamellenvorhangbespannung besitzt 3 Jahre Garantie und ist wahlweise mit dunkelgrünen oder roten Lamellen verfügbar. Die Gesamt-Außenmaße betragen in beiden Fällen auf B 3800 x H 1920 mm, die Bodenfreiheit beträgt jeweils 555 mm. Weitere Details: 3-teilige Lamellenvorhang-Schutzwand für ein Maximum an Sicherheit im Rahmen von Schweißarbeiten. Bestehend aus Mittelteil und 2 Schwenkarmen. 4 Vollgummi-Lenkrollen für den mobilen Einsatz, davon 2 feststellbar. Lamellen werden mit Pendelschalen und Distanzstücken am oberen Rohr befestigt. Lamellen entsprechen DIN EN ISO 25980 (Internationale Normen und Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit beim Schweißen). Wahlweise mit dunkelgrünen oder roten Lamellen erhältlich. Lamellenstärke: jeweils 2 mm. Bodenfreiheit: jeweils 555 mm. Material Gestell: jeweils Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet. Farbe Gestell: jeweils blau. Maße Lenkrollen: jeweils 80 x 25 mm. Maße Mittelteil: jeweils B 2100 mm. Maße Schwenkarme: jeweils B 850 mm. Gesamt-Außenmaße: jeweils B 3800 x H 1920 mm. Garantie: jeweils 3 Jahre.



EAN/GTIN: 4250616425971