

## Broszura informacyjna

# 98 03 13

### Wkrętaki nasadowe

Z rękojeścią wkrętakową

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia
- Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa



⚡ 1000 V Ⓞ

Ogólna	
Nr art.	98 03 13
EAN	4003773026150
Szczypce	czernione
rękojeści	Rękojeść dwukomponentowa izolowana wg VDE
Waga	152 g
Wymiary	237 x 35 x 32 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Rozmiar S	13,0 mm
Maks. długość rękojeści	112 mm
Średnica główki d	21 mm
Długość ostrza	125 mm
izolowane wg VDE	ja

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*