

KERN balance spécifique

plage de pesage entre 0 et 5 kg,
Lisibilité par incréments de 5 g

Numéro d'article: 503206

KERN



KERN Dynamomètre

KERN balance spécifique

- non étalonnable
- plage de pesage entre 0 et 5 kg
- Lisibilité par incréments de 5 g
- avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage, Multi-Data-Hold, affichage de charge de pointe, Auto-Off
- affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- fonctionnement avec batterie
- boîtier en plastique / crochet en acier inoxydable
- hauteur x largeur x profondeur 195 x 70 x 25 mm

Détails techniques

type de balance balance spécifique

largeur 70 mm

étalonnable	non	profondeur	25 mm
plage de pesage	0-5 kg	alimentation	fonctionnement avec batterie
lisibilité	5 g	fonction de comptage des pièces	non
balance fonctions	réglage (CAL), étalonnage, Multi-Data-Hold, affichage de charge de pointe, Auto-Off	étalonnage	oui
indice de protection IP	00 : pas de protection contre la poussière/l'eau	matériau de boîtier	plastique
équipement balance	affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC	matériau crochet	acier inoxydable
hauteur	195 mm	Poids	0,3 kg

Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
983905		équilibreur de charge, force 90 - 100 kg, longueur palan à câble 2 m