

WISCHPFLEGE PRO 25

auf wasserlöslicher Polymerbasis



Inhaltsstoffangabe (EG) Nr. 648/2004:

5 % und darüber, jedoch weniger als 15 % nichtionische Tenside; unter 5 % Polycarboxylate; Duftstoffe; LIMONENE; BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ METHYLISOTHIAZOLINONE

Verkaufseinheiten:

Art. Nr.	Inhalt
2110762	1 Flasche à 1 Ltr. (Krt. à 12 Fla.)
2110763	1 Kanister à 10 Ltr.

Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Eye Irrit.	2	H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens.	1	H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.



Achtung

H319-Verursacht schwere Augenreizung. H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P261-Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. P280-Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält Biozidprodukte zur Eigenkonservierung. C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Dipenten; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

Einsatzbereich:

- zur Unterhaltsreinigung/-pflege aller wasserbeständigen Bodenbeläge wie z.B. Fliesen, Stein, Marmor, Linoleum, PVC, Gummi usw.
- besonders geeignet für Schulen, Kindergärten, Altenheime und Sporthallen

Produkteigenschaften:

- mit sehr guten rutschhemmenden Eigenschaften
- geprüft nach DIN 18032/2
- sehr gute Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- reinigt und pflegt bei dauerhafter Anwendung ohne Schichtaufbau
- trocknet streifen- und rückstandsfrei auf
- antistatisch
- selbstglänzend
- polierbar
- mit angenehmem Frischduft

Anwendung/Dosierung:

Einpflege/Erstpflege: 1:10 mit kaltem, klarem Wasser den sauberen Belag wischen und nach dem Auftrocknen auspolieren • **Spraycleanern:** 1:5 mit kaltem Wasser verdünnen, über Drucksprüher auftragen und mit Schnellläufer nacharbeiten • **Zwischenreinigung:** 1:10 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen, auftragen, mechanisch nacharbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren • **Unterhaltsreinigung: Manuell:** 1:400 verdünnen (0,25 %) • **Sprayreinigung:** 1:150 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (0,7%) • **Automatenreinigung:** 1:200 bis 1:100 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (0,5 bis 1,0 %)

Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.

Lagerung: Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost schützen.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.