



MERKMALE DER KERNBOHRMOTOREN

Unsere Kernbohrmotoren haben einen soliden und robusten Aufbau. Sie lassen sich auf unterschiedliche Bohrstände montieren.

Die **PowerLine**-Serie ist ein speziell abgestimmtes Maschinenkonzept für Serienbohrungen und den Dauereinsatz im Hoch- und Tiefbau.

DIE LEISTUNGSSTARKEN ANTRIEBE



Modell	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	EBM 352/3	PowerLine PLD 450.2 B
Leistungsaufnahme	2.300 W	2.500 W	3.000 W	3.300 W
Nenn Drehzahl	480/1.080/2.350 min ⁻¹	360/850 min ⁻¹	230/500/1.030 min ⁻¹	150/340/700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	480/1.080/2.350 min ⁻¹	360/850 min ⁻¹	230/500/1.030 min ⁻¹	230/525/1.025 min ⁻¹
Drehzahl- konstanthaltung	x	x	x	–
Ganz-Aluminium- Gehäuse	–	–	–	x
Bohrdurchmesser	12-202 mm	51-252 mm	41-352 mm	71-452 mm
Werkzeugaufnahme	G½" i - 1¼" a	1¼" a	1¼" a	1¼" a
Maschinenaufnahme	Schnellaufnahme- system	Universalkupplung	Universalkupplung	Universalkupplung
Gewicht	6,7 kg	10,5 kg	12,5 kg	15,3 kg
Bestellnummer	03E33000	0352H000	03641000	0373G000
Lieferumfang	im Karton inkl. Einmaulschlüssel SW 32/41			

