

## Productinformatie

# 13 92 200

### Elektro installatietang



- 6 functies in één tang
- Multifunctionele tang voor de elektrische installatie; om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen
- Bij de modellen met in het scharnier geïntegreerde openingsveer houdt de geactiveerde vergrendelingsklink de lemmeten gesloten terwijl de andere functies behouden blijven
- Met het intelligente dichthoudmechanisme kan men "grijpen" zonder de tang te openen. Het lemmet blijft gesloten en beschermd.
- Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen
- Markante buitenrand langs de grijpvlakken voor het bewerken van inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
- Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm<sup>2</sup> en 2,5 mm<sup>2</sup>
- Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelschaar met precisie-snijkmanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	13 92 200
EAN	4003773075103
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	260 g
Afmetingen	200 x 63 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm <sup>2</sup>
Afstripcapaciteit voor aders	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

