

## Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 1095 x 1720 x 1570 mm, capacité 1,7 m<sup>3</sup>, force 1500 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL7005 gris souris, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 201992



## Bauer Benne basculante

### à basculement automatique

benne basculante

- hauteur x longueur x largeur 1095 x 1720 x 1570 mm
- capacité 1,7 m<sup>3</sup>
- force 1500 kg
- poids 240 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 600 mm
- épaisseur de matériau 3 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux
- retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Grande stabilité grâce à des bords renforcés sur tout le pourtour et à

un châssis stable

- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL7005 gris souris
- soubassement fourreaux pour fourche

## Détails techniques

type de récipient	benne basculante	soubassement	fourreaux pour fourche
capacité	1,7 m <sup>3</sup>	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
hauteur	1095 mm	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
longueur	1720 mm	écartement fourreaux de fourche	600 mm
largeur	1570 mm	largeur de charge	600 mm
charge	1500 kg	robinet de vidange	non
matériau	acier	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
matériau de finition	soudé	gerbable	non
épaisseur de matériau bac de rét	3 mm	emboîtable	non
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	considération comme matière dang	non
fonction de basculement	manuel	surface	laqué
exécution basculement	basculement automatique	couleur	gris souris // RAL7005
fonction de pivotement retour	retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux	exécution couleur	gris souris // RAL7005
sécurité antibasculement	protection antibasculement automatique	couvercle	non
possibilité de passage au-dessous	oui	Poids	240 kg

## Accessoires

518144



Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg

## Cela s'adapte aussi ...

203428



marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium

525920



panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières

531837



rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir