

## Lacont container voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, voor opslag buiten (actief), hoogte x breedte x diepte 2385 x 4075 x 2075 mm, constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 205429



## Lacont container voor gevaarlijke stoffen

### Voor actieve opslag van aquatoxische en ontvlambare stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor opslag buiten (actief)
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 2385 x 4075 x 2075 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1970 x 3980 x 1980 mm
- met bodemopvangbak en rooster
- bodemopvangbak met 1000 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- met natuurlijke ventilatie door ventilatie-openingen in de bodem
- constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk




## Technische details

|                                     |   |                                     |  |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| gebruiksaanwijzing<br>verordening i | bij actieve opslag van<br>ontvlambare stoffen is<br>technisch mechanische<br>ventilatie vereist | bodem uitvoering                    | bodemopvangbak, rooster                  |
| opslagtype gevaarlijke<br>stoffen   | container   | opvangvolume<br>vloeropvangbak      | 1000 l                                   |
| type container                      | container voor gevaarlijke<br>stoffen   | ventilatie kast                     | natuurlijk door openingen<br>in de bodem |
| geschikt voor gevaarlijke<br>stof   | aquatoxische en<br>brandbare stoffen  | type deur                           | dubbele vleugel deur                     |
| bouwwijze (toelating)               | constructie van de<br>container ambtelijk<br>toegelaten   | breedte deur                        | 1950 mm                                  |
| opslagplaats                        | buiten  | materiaal                           | staal                                    |
| opslag                              | actief  | oppervlak                           | verzinkt                                 |
| hoogte buiten                       | 2385 mm   | materiaal rooster                   | staal                                    |
| breedte buiten                      | 4075 mm   | oppervlak rooster                   | verzinkt                                 |
| diepte buiten                       | 2075 mm   | kleur uitvoering                    | verzinkt                                 |
| diepte binnen                       | 1980 mm   | levering                            | voorgemonteerd                           |
| binnenhoogte                        | 1970 mm   | lossen per<br>kraan/vorkheftruck no | ja                                       |
| binnenbreedte                       | 3980 mm   | gewicht                             | 950 kg                                   |
| binnendiepte                        | 1980 mm   |                                     |  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149134 |  | afvoerluchtbewaking, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W   |
| 201489 |  | helling voor steekwagen voor container voor gevaarlijke stoffen, lengte x breedte 1200 x 1000 mm   |
| 201490 |  | helling voor vorkhefwagen voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x lengte x breedte 320 x 2900 x 1000 mm  |
| 201491 |  | ventilatie, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd   |
| 201494 |  | schakelkast, voor container voor gevaarlijke stoffen   |
| 239001 |  | LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 46 W, met 220-240 V, 50/60 Hz                     |
| 239002 |  | LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 47 W, met 220-240 V, 50/60 Hz                     |
| 505868 |  | roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 505869 |  | roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 505870 |  | roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 2600 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 700173 |   | Stapelaar-/Kraanontlading  |

### Dit past ook bij ...

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 200803 |   | stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                         |
| 504444 |   | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm  |
| 508470 |   | EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm |
| 525732 |   | gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm  |
| 526779 |  | plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage  |