

## aanslagketting

draagvermogen bij 0-45° = 2800 kg /  
bij 45-60° = 2000 kg, nuttige lengte 1  
m, aantal kettingbundels 2, ketting  
niet inkortbaar

Artikelnummer: 673668



## Aanslagkettingen

### met 2 strengen

aanslagketting

- draagvermogen bij 0-45° = 2800 kg / bij 45-60° = 2000 kg
- kettingdikte 8 mm
- nuttige lengte 1 m
- aantal kettingbundels 2
- ketting niet inkortbaar
- ketting van staal (gelegeerd)
- conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt

## Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	2 stuks
aanslagmiddel	aanslagketting	kettingdikte	8 mm
draagvermogen (enkelvoudig direc	2800 kg	inkortbaar	niet inkortbaar
draagvermogen 0-45°	2800 kg	certificering	conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt

draagvermogen 45-60°	2000 kg	materiaal	staal (gelegeerd)
nuttige lengte	1 m	gewicht	5,3 kg

## Gerelateerde Producten

673726	·	aanslagketting, draagvermogen 2800 kg, 2 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---