

## Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 25 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen



Artikelnummer: 527534



## Industrie-Stapelbehälter




Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 216 x 367 x 267 mm
- Inhalt 25 l
- Traglast 30 kg
- Auflast 400 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grau
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Mit Etikettenhalter
- mit Stapelrand sicher Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen



## Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Euronorm	ja	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Inhalt	25 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	220 mm	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Länge	400 mm	Traglast	30 kg
Breite	300 mm	Auflast	400 kg
Innenhöhe	216 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Innenlänge	367 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Innenbreite	267 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Material	Polypropylen	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
stapelbar	ja	rollenbahnggeeignet	ja
stapelbar durch	Stapelrand	Tragevorrichtung	Tragegriffe
nestbar	nein	Farbe	grau
faltbar	nein	Gewicht	1,3 kg

## Zubehör

527562		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Stapelbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, in grau
527572		Scharnierdeckel, Aus Polypropylen, für Stapelbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, in grau
527582		Krokodildeckel, Aus Polypropylen, für Stapelbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, in grau

## Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung