


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:**118-04701****T18ROS**

Categoría de productos	Bridas para Cables de Aislante Fino
Familia de productos	Serie OS
Material	Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)
Color	Negro (BK)
Alt. (H)	1,0 mm
Ancho (W)	2,5 mm
Apli. Ø max.	20,0 mm
Apli. Ø min.	1,6 mm
Cierre Reutilizable (Sí/No)	No
Contenido	500 Pzas
Contenido del paquete embalado en	Pack
Espesor (T)	1,0 mm
Estabilizado UV (Sí/No)	No
Flamabilidad	UL94 V2
Herr. Aplic.	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Libre de Halógenos	Sí
Long. (L)	100,0 mm
Mín.F. Tensión	80 N
Peso	0,000267 kg
Rango de Aplicación	Uso Interno
Serrado	Dentado Externo
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +105 °C
Variante	Dentado Externo

