


## ► 4-530

**Schraubendreher Satz POWERline 7-tlg**

Klinge matt verchromt, Spitze brüniert, Material Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl HRC 56-58  
Klinge matt verchromt, Spitze brüniert, Kunststoff-Griff rutschfest schlagfest  
100% Made in Germany, Gewicht 520 g

Art.-Nr.	Inhalt
4-343 VDE	⊖ VDE Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,0 x 0,7 x 60 mm
4-504	⊖ Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 5,5 x 1,0 x 100 mm
4-506	⊖ Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 6,5 x 1,2 x 125 mm
4-523	⊖ Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 4,0 x 0,8 x 100 mm
4-524	⊖ Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 5,0 x 1,0 x 150 mm
4-533	⊕ Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PH1
4-534	⊕ Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PH2



## SCHRAUBENDREHER FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN

► **MINI Schraubendreher kurz**

Material Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl HRC 56-58  
Kunststoff-Griff ergonomisch geformt schlagfest



Art.-Nr.	Symbol	Größe/ Antrieb	Klingen-Länge	Klingen-Spitzenbreite	Klingen-Spitzenstärke	Klingen-Durchmesser	Heftlänge	Gesamtlänge	Gewicht in g
4-321	⊖	Schlitz	25	4,0	0,8	4,0	55	80	30
4-261	⊕	PH1	25	–	–	4,5	55	80	30

► **Maden-Schraubendreher**

zum Lösen von Gewindestiften, Madenschrauben oder Wurmschrauben  
Material Werkzeugstahl, Kunststoff-Griff hart stabil



Art.-Nr.	Symbol	Größe/ Antrieb	Stück	Klingen-Länge	Klingen-Spitzenbreite	Klingen-Spitzenstärke	Klingen-Durchmesser	Heftlänge	Gesamtlänge	Gewicht in g
4-311	⊖	Schlitz	1	80	2,8	0,6	3,0	60	140	10
4-302-VE10	⊖	Schlitz	10	80	2,8	0,6	3,0	60	140	50

► **Liliput-Schraubendreher**

Material Werkzeugstahl, Klingbreite 2,0 mit einer Toleranz von +/-0,2 mm



Art.-Nr.	Symbol	Größe/ Antrieb	Stück	Klingen-Länge	Klingen-Spitzenbreite	Klingen-Spitzenstärke	Klingen-Durchmesser	Heftlänge	Gesamtlänge	Gewicht in g
4-301	⊖	Schlitz	1	40	2,0	0,5 - 0,65	2,0	45	85	3
4-301-VE10	⊖	Schlitz	10	40	2,0	0,5 - 0,65	2,0	45	85	40

## ► 4-820

**Liliput-Schraubendreher Satz 60-tlg im Ständer**

Satz Art.-Nr. 4-301 (blauer Kunststoffständer) Gesamtgewicht 235 g



## ► 4-351

**Winkelschraubendreher**

Kunststoff-Griff hart stabil, Klingen Ø 4,0 mm, Klingbreite 4 mm, Klingstärke 0,8 mm  
Material Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl HRC 56-58, Gesamtlänge 100 mm, Gewicht 12 g

