

**Artikelnummer:** 155643

**Kurzbeschreibung:** Sanitair gereedschapskoffer Projahn proficraft, 95-delig, metrisch, 6-kant 6,3 / 1/4" + 12,5 / 1/2"



**Langbeschrijving:** Sanitair gereedschapskoffer Projahn proficraft, 95-delig, metrisch, 6-kant 6,3 / 1/4" + 12,5 / 1/2: De sanitaire gereedschapskoffer "proficraft" van Projahn is een absolute must voor goed georganiseerde en ordelijke vakmensen. Uitgerust met deze uitgebreide set bent u voorbereid op elke uitdaging in de sanitaire ruimte. De 95-delige gereedschapskoffer overtuigt door de overzichtelijke indeling van de gereedschappen en de slimme en gestructureerde indeling van de vakken. Onmiddellijk vindt u het juiste gereedschap - ook al moet het snel gebeuren. Elk onderdeel zit apart en stevig in de "proficraft" van Projahn en is beschermd tegen vallen. De meegeleverde sleutelsets zijn verkrijgbaar in de gereedschapsafmetingen metrisch, zeskantig 6,3 / -1/4" en 12,5 / -1/2". Met het brede scala aan verplichte gereedschappen voor de sanitairbranche, heeft u altijd maar één keer alle belangrijke gereedschappen in huis. De robuuste ABS-behuizing zorgt voor schokbestendigheid en bescherming van uw gereedschap en maakt ook een goede visuele indruk. Met zijn 12,76 kg is hij ook aangenaam licht en handig. Twee afsluitbare sloten inclusief sleutels beschermen belangrijk gereedschap tegen diefstal en verlies.

**Inhoudelijk:**

- 3 schroevendraaier inzetstukken / bits voor sleufschroeven 6,3 / 1/4" 4,5 - 6,5 mm
- 6 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 6,3 / 1/4" elk 2 PH 1 - 2 - 3 PH 1 - 2 - 3
- 6 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PZ 6,3 / 1/4" 2 PZ 1 - 2 - 2 - 3 per stuk
- 9 Schroevendraaierinzetstukken / Bits voor interne-TX-schroeven met 6,3 / 1/4" voorboring T 8 - 40
- 6 schroevendraaier inzetstukken / bits voor zeskantige inbusbouten 6,3 / 1/4" 3 - 8 mm
- 1 bit houder met snelspanboorhouder met magnetische snelspanboorhouder 6,3 / 1/4"
- 1-bit schroevendraaier magnetisch 6,3 / 1/4"
- 13 Steeksleutelinzetstukken 12,5 / 1/2" 10 - 24 mm
- 1 verlenging 12,5 125 mm 125 mm
- 1 cardanvoeg 12,5 / 1/2"
- 2 Schroevendraaiers 12,5 / 1/2" voor schroeven met dwarssleufkop PH PH 1 - 2
- 4 Schroevendraaier voor sleufschroeven 12,5 / 1/2" 3 - 6,5 mm
- Spanningstester 125 - 250 V
- 1 Houten vouwmetre 2 m
- 1 waterpas 400 mm
- 1 staalborstel
- 1 Inbussleutelset voor binnenzeskantschroeven met kogelkop lange vorm 1,5 - 10 mm 9 stuks.
- 1 Waterpomptang 250 mm
- 1 hoeksleutel voor de pijp
- 1 hamer van de slotenmaker 600 g
- 1 platte beitel 200 mm
- 1 puntige beitel 200 mm
- 1 handzaagboog 150 mm
- 1 vijl half rond 150 mm
- 1 spatel
- 3 timmermanspotloden
- 1 Sanitaire kruissleutel 200 x 200 mm
- 1 pijpsnijder 3 - 28 mm
- 1 pijpsnijder 3 - 42 mm
- 1 omkeerbare ratel voor 12,5 / 1/2" met vierkante aandrijving
- 1 vierkante adapter 12,5 / 1/2"
- 1 stapsleutel 5-traps 5-traps 12,5 / 1/2"
- 1 Standhahn moersleutel
- 1 speciale sleutel SANITARY 17 x 19 mm
- 10 Tweezijdige vorkensleutel 8 x 9 - 30 x 32 mm

**Meer details:**

- 95-delige gereedschapskoffer
- Overzichtelijke indeling van alle gereedschappen
- Gereedschap beveiligd tegen uitvallen
- 2 gereedschapsborden met zakken, vouwbaar
- 2 afsluitbare sloten inclusief sleutel
- Robuuste ABS koffer
- gewicht: 12,76 kg
- Gereedschapsafmetingen: 6-rands 6,3 / -1/4" en 12,5 / -1/2"
- Afmetingen: B 460 x D 330 x D 330 x H 145 mm

