


O2D924



Externe Beleuchtung

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



Produktmerkmale	
Lichtart	Rotlicht
Abmessungen [mm]	200 x 13 x 18
Einsatzbereich	
Leuchtfeld [mm]	10 x 150
Bauform	Balken
Betriebsart	Hohe Lichtleistung (gepulst, Dauerbetrieb nur mit Kühlung); Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich)



Externe Beleuchtung

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Stromaufnahme	[mA]	Betriebsart "Dauerbetrieb": 460; Betriebsart "Hohe Lichtleistung": 700
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	617
Eingänge		
Trigger		24 V PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...55
Lagertemperatur	[°C]	-25...75
Schutzart		IP 65
Überhitzungsschutz		ja; (Abschaltung bei 65...75 °C)
Zulassungen / Prüfungen		
Photobiologische Sicherheit		freie Gruppe; (DIN EN 62471:2008)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	216,5
Abmessungen	[mm]	200 x 13 x 18
Werkstoffe		Aluminium schwarz eloxiert
Optikwerkstoff		Glas
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Leuchtzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Übertemperatur	1 x LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz; 4 x 0,34 mm ²		
Steckverbindung: 1 x M12		
		


O2D924



Externe Beleuchtung

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Anschluss



- | | |
|---|----------------------------------|
| 4 | Trigger |
| 2 | Betriebsart "Hohe Lichtleistung" |