



Descrizione

Raccordi per tubi flessibili con filettatura esterna e dado esagonale R 1/2" x 3/4" (R 1/2" x 19 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale, per a

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con attacco filettato per tubo $\varnothing d_2 = R 1/2"$ - Filettatura esterna
- Attacco maschio \varnothing esterno $d_3 = 19 \text{ mm}$ o 3/4" (zona di inserimento)
- $l = 55 \text{ mm}$
- Apertura $sw = 27 \text{ mm}$

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	541400
GTIN	4007228702231
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	10

Colore	naturale
Peso (kg)	0,01

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	10
P x L x A (mm)	250 x 250 x 85

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,1
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	336
Numero di strati	8
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 0,83

Cartoni per strato	42
Peso (kg)	356,0