

C+P

**armoire superposable pour
Armoire vestiaire
Classic Plus**

Clanic+



2 compartiments, largeur
compartiment 400 mm, hauteur x
largeur x profondeur 500 x 800 x 500
mm, porte à battants, butée de
porte double face, angle
d'ouverture de porte 110 °,
verrouillable avec serrure à cylindre,
corps en acier avec thermolaquage
RAL7016 gris anthracite, face avant
en acier avec thermolaquage en
RAL7016 gris anthracite



Numéro d'article: 267274



armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 2 compartiments
- largeur compartiment 400 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 800 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte double face, angle d'ouverture de porte 110 °
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps en acier avec thermolaquage RAL7016 gris anthracite
- face avant en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite



Détails techniques

type d'armoire armoire superposable

verrouillable oui

pour type d'armoire	Armoire vestiaire	système de fermeture	serrure à cylindre
compartiments	2 pièce	Matériau corps	acier
hauteur	500 mm	surface de corps	thermolaqué
largeur	800 mm	couleur du corps	gris anthracite // RAL7016
hauteur intérieure	471 mm	matériau de face avant	acier
profondeur	500 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur de compartiment	400 mm	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
type de porte	porte à battants	cloison de séparation médiane	oui
Butée de porte	double face	installation	paroi
angle d'ouverture de porte	110 °	titre Armoires	\$B Rehausse \$S \$M pour armoire à portes battantes
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
dimensions intérieures de la por	433 mm	Poids	89,616315418 kg

Accessoires

272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable