

Feuille de données du produit



Article N°: 12406/7016 Chariot à plateaux

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. Plateaux en contreplaqué antidérapant, plastifié et hydrofuge. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut: 500 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1200
Longueur de surface utile (mm)	2000
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur plateaux (mm)	283, 925
Longueur totale (mm)	2210
Largeur totale (mm)	800
Hauteur totale (mm)	925
Type de pneu	Caoutchouc élastique bleu gris
Roues (mm)	200 x 50
Poids (kg)	156
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976819198